



## STARFOG TF W 35

Categoria: Assente

Termonebbiogeno per ambienti di grande cubatura

### Caratteristiche:

Apparecchio ideale per trattare rapidamente ed economicamente ambienti di grande cubatura. Grazie alla nebbia calda prodotta, milioni di microscopiche particelle (da 1 a 50 micron) raggiungono con la massima efficacia tutti quei punti generalmente inaccessibili e di difficile gestione.

Questo dispositivo è stato progettato per l'utilizzo con insetticidi, acaricidi, fungicidi e disinfettanti. È leggero e maneggevole per facilitarne l'uso anche in zone dove strade poco praticabili rendono faticoso l'impiego di macchinari ingombranti. L'unico dispositivo, prodotto in serie, con valvola di aspirazione dell'aria coperta, che garantisce un effetto silenzioso e protezione contro polvere e particolato.

- Serbatoio carburante realizzato in acciaio inossidabile
- Tubo nebulizzatore realizzato in acciaio inossidabile
- Serbatoio soluzione realizzato in acciaio inossidabile
- Pompa aria realizzata in acciaio inossidabile
- Affidabile sistema di accensione elettronica

Le rimanenti parti a contatto con prodotti chimici sono realizzate in ottone, Viton o Teflon.

Considerando la massima erogazione a livello di 1 litro / 2.500 m<sup>3</sup>, un operatore è in grado di trattare fino a 105.000 m<sup>3</sup> / h o 3.708.000 ft<sup>3</sup> / h.

Il modello TF 35 applica soluzioni a base oleosa tramite il tubo standard. Uno speciale tubo modello "W" è disponibile per le soluzioni a base d'acqua.

### Informazioni Tecniche:

Dimensioni: 137.5 x 27 x 34 cm

Capacità serbatoio: 5.7 l

Peso: 7.9 kg

#### Modalità d'impiego:

Tenere in mano l'apparecchio durante il suo funzionamento e trattare seguendo una traiettoria centrale rispetto alle pareti che limitano l'ambiente. Trattare dal punto più lontano procedendo verso l'uscita.

Durante l'erogazione del fumo mantenere l'apparecchio in posizione orizzontale.

Non indirizzare il fumo direttamente verso superfici (pavimenti, muri, copertura, ecc.) o verso oggetti presenti nell'ambiente (macchinari, attrezzature, cartoni, ecc.).

#### **PRIMA DI UTILIZZARE STARFOG TF 34 W LEGGERE CON ATTENZIONE IL MANUALE D'USO**

Applicare tutte le misure di sicurezza previste nel libretto di istruzioni. Non utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente. Non lasciare mai il dispositivo in funzione senza controllo e mai più del necessario. Seguire attentamente le istruzioni di dosaggio riportate nel manuale e le indicazioni riportate nell'etichetta del formulato impiegato. Utilizzare idonei DPI.

#### Tipologia di utilizzo:

Professionale

#### Avvertenze:

Prima di utilizzare STARFOG TF 35 W leggere con attenzione il manuale d'uso

#### Confezioni di vendita:

1 pezzo